



FQN10M25X03B, connecteur rapide mâle entièrement isolé en nylon, 10-12 AWG, taille de l'onglet NEMA : .250 X .032

Par Burndy
No de catalogue [FQN10M25X03B](#)

MATÉRIAU : LAITON ÉTAMÉ. 300 VOLTS MAX. 105 C MAX.

Général

Numéro de catalogue	FQN10M25X03B
Type de connecteur	Raccord rapide mâle
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Laiton
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	FINGRIP
Type	Connecteurs de déconnexion
CUP	781810292624
UPC 12 Digit	7818102926244

Dimensions

Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	0,13 pouce
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.50 in
Dimension - Taille du filetage	-
Dimension - Largeur en pouces	0,25 pouce

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	N/A
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	12 AWG;10 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG-10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size



Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	N
Certification - cULus	Y
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	500
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094211](#)
[Spécifications - FQN10M25X03B](#)
[Spécifications - FQN10M25X03B](#)



Une marque Hubbell