



FQP14F25X03D, Vinyl Fully Insulated Female Quick Disconnect, 14-16 AWG, NEMA Tab Size : .250 x .032

Par Burndy

No de catalogue [FQP14F25X03D](#)

Déconnexion rapide femelle entièrement isolée en vinyle, taille de l'onglet NEMA : .250 x .032.

Général

Numéro de catalogue	FQP14F25X03D
Type de connecteur	Raccord rapide femelle
Isolation	Y
Type d'isolation	Vinyle
Matériau	Laiton
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	FINGRIP
Type	Connecteurs de déconnexion
CUP	781810292983
UPC 12 Digit	7818102929833

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	10/37 en
Dimension - B Longueur pouce	0,27 pouce
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	0.08 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.90 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3/8"
Dimension - Taille du filetage	-
Dimension - Largeur en pouces	0,25 pouce
Dimension - Largeur mm	6 millimètres

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	N/A
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	16 AWG;14 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	16 AWG-14 AWG
Taille du conducteur	16 - 14 AWG
Type de conducteur	• CU C Solid-Size • CU C Str-Size



Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	N
Certification - cULus	Y
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	600
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094208](#)
[Modèles 3D - FQP14F25X03D_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - FQP14F25X03D_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - FQP14F25X03D_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - FQP14F25X03D](#)
[Spécifications - FQP14F25X03D](#)



Une marque Hubbell