GAR1929, Connecteur mécanique de mise à la terre, câble sur tige ou tuyau

Par Burndy
No de catalogue GAR1929

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, tige de 2-1/2" à 2-7/8", tuyau de 2-1/2", trempé brillant.

Charactéristiques

- Raccordement parallèle ou à 90° des câbles en cuivre
- Installation à l'aide d'une seule clé
- Conçu pour l'enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Numéro de catalogue	GAR1929
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation Recommandé Course in-lb	240 Lb-in
Couple d'installation recommandé in-lb	240 LBS/in
Matériau	Cuivre
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Plaqué	N
Type de placage	Trempé brillant
Sous marque	CONNECTEUR MÉCANIQUE
Type	GAR
Type de boulon en U	266
CUP	781810236000
UPC 12 Digit	7818102360000

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	3.25 in
Dimension - Fraction de hauteur	5 en
Dimension - Hauteur pouce	5.00 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	46 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.81 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	2.88 in
Dimension - Fraction de la largeur	4-1/4 in
Dimension - Largeur en pouces	4.19 in
Dimension - Largeur mm	106 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide Taille	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	250 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 AWG - 250 kcmil
Conducteur - Tube de cuivre Taille standard	2 1/2 IPS
Conducteur - Tube en cuivre Gamme de tailles standard	2 1/2 IPS
Conducteur - Tube ou tube rond Gamme de tailles	2-1/2 in
Conducteur - Taille de la tige	2,5 in-2,88 in
Conducteur - Gamme de tailles de tiges	2 1/2 in-2 7/8 in
Type de conducteur	• CU C Solid-Size • CU C Str-Size • CU Tube Std-Size • Taille de la tige

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Oui

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding
Dessins de vente - SD..015789-01
Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_GAR_Lineart
Modèles 3D - GAR1929_MODEL-PDF
Modèles 3D - GAR1929_MODEL-STEP
Modèles 3D - GAR1929_MODEL-IGES
Spécifications - BURNDY_GAR1929_Specsheet
Spécifications - GAR1929

Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés