



GAR3909, Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur sur tuyau d'eau

Par Burndy

No de catalogue [GAR3909](#)

Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau de 12", goujon de 3/8".



Caractéristiques

- Le serre-câble pivote à 90°, ce qui permet la mise à la terre parallèle d'un tuyau sur un parcours de câble à 90° pour la mise à la terre de plusieurs tuyaux parallèles.
- Une seule clé pour une installation simplifiée
- Conçu pour l'enfouissement direct dans la terre ou le béton
- Répertoire UL467 pour les marchés américain et canadien
- Fournit une assurance qualité conforme aux normes NEC reconnues par une partie indépendante.

Général

Numéro de catalogue	GAR3909
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	200 lb-in
Matériau	Alliage de cuivre
Matériau - Quincaillerie	Acier galvanisé
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CONNECTEUR MÉCANIQUE
Type	GAR3902
Type de boulon en U	1030G
CUP	781810234082
UPC 12 Digit	7818102340822

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.75 in
Dimension - Hauteur pouce	14.00 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	12.75 in
Dimension - Largeur en pouces	14.75 in
Dimension - Largeur mm	375 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	4 AWG - 4/0 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4 AWG - 4/0 AWG
Conducteur - Tube de cuivre	12
Taille standard	
Conducteur - Tube en cuivre	12
Gamme de tailles standard	
Conducteur - Tube ou tube rond	12 en Taille

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
[Dessins de vente - SD206499-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_GAR3900_Lineart](#)
[Spécifications - GAR3909](#)
[Spécifications - GAR3909](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-GAR3909-SPEC-FR | REV 7/2024