

GB29CG40, Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à barre

Par Burndy

No de catalogue [GB29CG40](#)



FIL/CÂBLE : 2.0 SOL.- 250MCM.

Général

Número de catalogue	GB29CG40
Couple d'installation recommandé in-lb	40
Matériau	Alliage de cuivre, coulé
Type de matériau - Vis	DURIUM™ Bronze au silicium
Attribut physique - Type de vis	Boulon hexagonal
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810422014
UPC 12 Digit	7818104220144

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	2.32 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	32 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.25 in
Dimension - Fraction de la largeur	1-7/8 in
Dimension - Largeur en pouces	1.88 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	2/0 AWG-4/0 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2/0 Sol à 250MCM
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2/0 AWG - 250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Spécifications - GB29CG40](#)
- [Spécifications - GB29CG40](#)