

## GB34T4, Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à barre

Par Burndy

No de catalogue [GB34T4](#)



Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre de 1/2" d'épaisseur, 300 kcmil - 500 kcmil, goujon de 1/2", largeur de 2-3/8 IN.

### Général

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Numéro de catalogue                    | GB34T4                     |
| Couple d'installation recommandé in-lb | 480 lb-in                  |
| Matériau                               | Alliage de cuivre          |
| Type de matériau - Vis                 | DURIUM™ Bronze au silicium |
| Attribut physique - Type de vis        | Boulon hexagonal           |
| Plaqué                                 | N                          |
| Type de placage                        | Non plaqué                 |
| CUP                                    | 781810001721               |
| UPC 12 Digit                           | 7818100017211              |

### Dimensions

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Dimension - Hauteur pouce             | 2,95 pouces |
| Dimension - L Longueur hors tout mm   | 38 mm       |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 1.50 in     |
| Dimension - Fraction de la largeur    | 2-3/8 in    |
| Dimension - Largeur en pouces         | 2.38 en     |

### Chef d'orchestre

|   |   |
|---|---|
| Conducteur - Cuivre massif                    | 300 KCMIL - 500 KCMIL                             |
| Gamme de tailles                              |   |
| Conducteur - Cuivre Taille des brins          | 300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins | 300 kcmil - 500 kcmil                             |

### Certifications et conformité

|  |       |
|--|-------|
| Certification - Approuvé par la CSA                | Non   |
| Certification - ETL                                | Non   |
| Certification - Enfouissement direct répertorié UL | Oui   |
| Certification - Reconnu par UL                     | Non   |
| Certification - cULus                              | Non   |
| Norme(s) industrielle(s)                           | UL467 |
| Normes - Les normes de l'industrie sont respectées | UL467 |
| Normes - Conformité à la directive RoHS            | EX    |
| Répertorié UL                                      | Oui   |

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - sc091657-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_GB\\_Lineart](#)  
[Spécifications - GB34T4](#)