

GBM34T4, Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à barre

Par Burndy

No de catalogue [GBM34T4](#)



Connecteur de mise à la terre mécanique, câble pour barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", 300 kcmil - 500 kcmil, goujon 1/2".

Général

Número de catalogue	GBM34T4
Couple d'installation recommandé in-lb	480 lb-in
Matériau	Alliage de cuivre
Type de matériau - Vis	DURIUM™ Bronze au silicium
Attribut physique - Type de vis	Boulon hexagonal
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810371701
UPC 12 Digit	7818103717011

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	35 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.38 in
Dimension - Fraction de la largeur	2-2/9 in
Dimension - Largeur en pouces	2.22 in
Dimension - Largeur mm	56 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	300 KCMIL - 500 KCMIL
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	300 kcmil - 500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sc091658-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_GBM_Lineart](#)
[Spécifications - GBM34T4](#)