BURNDY

GD1629, Connecteur de terre, 2 câbles en cuivre parallèles à une tige ou un tuyau, 2/0 AWG Sol-250 kcmil, 1-3/8"-1-1-1/2" tige, 1-1/4" tuyau

Par Burndy
No de catalogue GD1629

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles à la tige ou au tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, tige de 1-3/8" à 1-1/2", tuyau de 1-1/4".

Charactéristiques

- Classé pour l'enfouissement direct dans la terre ou le béton
- Homologué UL467 pour les marchés américain et canadien
- Installation à l'aide d'une seule clé

Général

Numéro de catalogue	GD1629
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	240 LBS/in
Matériau	Alliage de cuivre, coulé
Type de matériau - Vis	DURIUM™ Bronze au silicium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CONNECTEUR MÉCANIQUE
Type	GD
Type de boulon en U	268
CUP	781810260289
UPC 12 Digit	7818102602899

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.31 in
Dimension - Fraction de hauteur	3-1/2 in
Dimension - Hauteur pouce	3.50 in
Dimension - Fraction de la largeur	3-1/4 in
Dimension - Largeur en pouces	3.25 in
Dimension - Largeur mm	83 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide Taille	2/0;3/0;4/0
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	2/0-4/0
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2/0;3/0;4/0;250
Conducteur - Cuivre Str Taille B Gamme	1.25
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2/0 AWG - 250 kcmil
Conducteur - Tube de cuivre Taille standard	1-1/4
Conducteur - Tube en cuivre Gamme de tailles standard	1-1/4
Conducteur - Taille de la tige	1 1/2 in
Conducteur - Gamme de tailles de tiges	1 1/2 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Oui

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding
Dessins de vente - SD..013775-01
Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_gdla
Modèles 3D - GD1629_MODEL-IGES
Modèles 3D - GD1629_MODEL-PDF
Modèles 3D - GD1629_MODEL-STEP
Spécifications - BURNDY_GD1629_Specsheet
Spécifications - GD1629

Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés