

## GG141, Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, ruban, tresse ou câble en cuivre sur tige ou tube

Par Burndy

No de catalogue [GG141](#)

S'adapte : IPS 3/4" ; tige 1".



### Général

Numéro de catalogue	GG141
Couple d'installation recommandé en livres sterling	240 LBS/in
Matériau	Alliage de cuivre, coulé
Type de matériau - Vis	DURIUM™ Bronze au silicium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Type de boulon en U	222
CUP	781810125038
UPC 12 Digit	7818101250388

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.19 in
Dimension - Largeur en pouces	2.38 en
Dimension - Largeur mm	60 mm

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - sd013776-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_ggla](#)  
[Spécifications - GG141](#)