

GG2225, Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, ruban, tresse ou câble en cuivre sur tige ou tube

Par Burndy

No de catalogue [GG2225](#)



Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, ruban, tresse ou câble en cuivre sur tige ou tube, tuyau de 4" à 4-1/2".

Caractéristiques

- Connecteur de terre en alliage à haute teneur en cuivre pour relier une barre, une sangle, une tresse ou un câble à une tige ou à un tube
- Conçu pour l'enfouissement direct dans la terre ou le béton
- Répertoire UL467
- Installation à l'aide d'une seule clé

Général

Numéro de catalogue	GG2225
Couple d'installation recommandé in-lb	480 LBS/in
Matériau	Alliage de cuivre, coulé
Type de matériau - Vis	DURIUM™ Bronze au silicium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Type de boulon en U	236
CUP	781810260159
UPC 12 Digit	7818102601599

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.50 in
Dimension - Largeur en pouces	6,19 pouces
Dimension - Largeur mm	157 mm

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - sd013776-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_GG_LineArt](#)
- [Spécifications - GG2225](#)