

GP10

Par Burndy

No de catalogue [GP10](#)

Pompe hydraulique à essence, 4 HP, volume du réservoir de 8 quarts, 10000 psi.

Caractéristiques

- Moteur à essence à usage intensif
- Conception robuste de l'arceau de sécurité en acier
- Soupape de commande manuelle
- Attache hydraulique à déconnexion rapide
- Réservoir de 8 litres
- Fenêtre d'inspection du niveau d'huile

Général

Application - pour utilisation sur	Use with 10,000 psi Remote Hydraulic Crimpers and Cutters
Catalog Number	GP10
Indicateur EU RoHS	Yes
Source d'alimentation	4 HP; 4 Cycle Engine
Type	Pump
Type d'outil	Pump, Gas Hydraulic
UPC	781810492758
UPC 12 Digit	7818104927588



Dimensions

Dimensions	21.00 po x 16.00 po x 22.25 po
Hauteur	22.25 in
Largeur	16 in
Longueur	21 in
Poids	78 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	EX
--------------------------	----

Logistique

Contenu de l'emballage	Pump only
------------------------	-----------

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_082_OWPF_GP10_lineart](#)
[Sales Drawings - SE..207683-01](#)
[SDS - ALFLUID SDS](#)