

GRL5, Collier de serrage pour tige de terre, Dureté légère, Câble à la tige

Par Burndy

No de catalogue [GRL5](#)

Connecteur mécanique de mise à la terre, 10 AWG - 2 AWG, tige de mise à la terre de 5/8".



Caractéristiques

- Homologué UL467
- Accepté pour l'enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Numéro de catalogue	GRL5
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Alliage de cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CONNECTEUR MÉCANIQUE
Type	GRL, travaux légers
CUP	781810051825
UPC 12 Digit	7818100518255

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	10 AWG - 2 AWG
Conducteur - Taille de la tige	5/8 in
Taille du conducteur	#2 AWG - #10 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	200
---------------------	-----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
- [Dessins de vente - SC209790-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_GRL_Lineart](#)
- [Modèles 3D - GRL5_MODEL-IGES](#)
- [Modèles 3D - GRL5_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - GRL5_MODEL-STEP](#)
- [Spécifications - GRL5](#)