

GSTUD12HY Goujon de sol en acier de construction

Par Burndy

No de catalogue [GSTUD12HY](#)

Connecteur de mise à la terre en acier de construction ; convient aux tiges de 1/0 AWG ; 1/2" ; cuivré ; plaqué nickel : 1/0 AWG ; tige de 1/2" ; revêtement en cuivre ; nickelé.



Général

Numéro de catalogue	GSTUD12HY
Matériau	Acier
Plaqué	Y
Type de placage	Nickel
Nom du commerce	VERSITAIL™
CUP	781810274187
UPC 12 Digit	7818102741877

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	25/49 en
Dimension - B Longueur pouce	0,51 pouce
Dimension - D pouce	1.25 in
Dimension - Taille de la tige de terre	1/2 po
Dimension - L Longueur hors tout mm	148 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.80 in
Physical Attribute - Tongue Angle	45 degrés

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 AWG
Conducteur - Taille de la tige	1/2 po
Conducteur - Gamme de tailles de tiges	1/2 po
Type de conducteur	- Taille de la tige - CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	3920

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sd..086414-01](#)
[Spécifications - GSTUD12HY](#)
[Spécifications - GSTUD12HY](#)