

## GSTUD14HY Goujon de sol en acier de construction

Par Burndy

No de catalogue [GSTUD14HY](#)

Connecteur de mise à la terre en acier de construction : #6 AWG ; tige de 1/4" ; revêtement en cuivre ; nickelé.



### Général

Número de catalogue	GSTUD14HY
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Acier
Plaqué	Y
Type de placage	Nickel
Sous marque	E TERRAIN, LE DÉTAIL
Nom du commerce	VERSITAIL™
Type	GSTUD-HY
CUP	781810220870
UPC 12 Digit	7818102208700

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	13/50 en
Dimension - B Longueur pouce	0.26 in
Dimension - D pouce	1.25 in
Dimension - Taille de la tige de terre	1/4 po
Dimension - L Longueur hors tout mm	122 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.81 in
Physical Attribute - Tongue Angle	45 degrés

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 AWG
Conducteur - Taille de la tige	1/4 po
Conducteur - Gamme de tailles de tiges	1/4 po
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>Taille de la tige</li><li>CU C Str-Size</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	9600

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E1 - Compression Grounding](#)  
[Dessins de vente - sd..086414-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_GSTU-HY\\_LineArt](#)  
[Spécifications - GSTUD14HY](#)



Une marque Hubbell