

GSTUD38HY Goujon de sol en acier de construction

Par Burndy

No de catalogue [GSTUD38HY](#)

Connecteur de mise à la terre en acier de construction ; convient à un diamètre de 3 AWG ; tige de 3/8" ; cuivre ; plaqué nickel : #3 AWG ; tige de 3/8" ; recouvert de cuivre ; plaqué nickel.



Général

Número de catalogue	GSTUD38HY
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Acier
Plaqué	Y
Type de placage	Nickel
Sous marque	E TERRAIN, LE DÉTAIL
Nom du commerce	VERSITAIL™
Type	
CUP	781810220887
UPC 12 Digit	7818102208877

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	16/41 en
Dimension - B Longueur pouce	0.39 in
Dimension - D pouce	1.25 in
Dimension - Taille de la tige de terre	3/8 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	148 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.81 in
Physical Attribute - Tongue Angle	45 degrés

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	3 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	3 AWG
Conducteur - Taille de la tige	3/8 in
Conducteur - Gamme de tailles de tiges	3/8 in
Type de conducteur	- Taille de la tige - CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	3920

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E1 - Compression Grounding](#)
[Dessins de vente - sd..086414-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_GSTU-HY_LineArt](#)
[Spécifications - GSTUD38HY](#)
[Spécifications - GSTUD38HY](#)



Une marque Hubbell