

HFB444N, Sous-station - Collier de serrage en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [HFB444N](#)



Connecteurs de sous-stations.

Général

Numéro de catalogue	HFB444N
Type de connecteur	Robinet
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Trempé brillant
CUP	781810005774
UPC 12 Digit	7818100057744

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	4.00 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	1.75 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	232 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	9,12 pouces
Dimension - N pouce	1.12 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	4.00 in
Dimension - Fraction du diamètre de la goupille	4 dans
Dimension - Diamètre de la broche en pouces	4.00 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	720

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted Substation](#)
- [Dessins de vente - 89934](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HFB_LineArt](#)
- [Modèles 3D - HFB444N_MODEL-IGES](#)
- [Modèles 3D - HFB444N_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - HFB444N_MODEL-PDF](#)
- [Spécifications - HFB444N](#)
- [Spécifications - HFB444N](#)