

Pompe manuelle hydraulique, 1-1/8 quarts de volume de réservoir, 10000 psi

Par Burndy
No de catalogue [HP10](#)



Pompe à main, 10K psi, 1-1/8 quarts.

Caractéristiques

- Poignée
- Bras long
- Soupape de surpression intégrée et réglée en usine
- Raccord hydraulique à déconnexion rapide
- Conception légère et robuste - portable
- Stabilisateurs de jambes robustes

Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec les sertisseuses et coupeuses hydrauliques à distance de 10 000 psi
Numéro de catalogue	HP10
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Pompe, hydraulique manuelle
Type	Pompe
CUP	781810008294
UPC 12 Digit	7818100082944

Dimensions

Longueur	24.75 in
Poids	18 lb
Largeur	5 en

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS EX

Logistique

Quantité de cartons	1
Contenu du paquet	Pompe uniquement
Quantité de palettes	60

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - SE207590](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HP10_Lineart](#)
[Spécifications - HP10](#)
[Spécifications - HP10](#)