

HSB100FR100, Gaine thermorétractable, 1.00" ID Min. (Exp.), 0.50" ID Max.(Rec.), 1/0 - 4/0, PVC, Ignifuge, Paroi mince, Noir, Rouleau de 100 Ft.

Par Burndy

No de catalogue [HSB100FR100](#)

Gaine thermorétractable, 1.00" ID Min.(Exp.), 0.50" ID Max.(Rec.),
1/0 - 4/0, PVC, ignifuge, paroi mince, noir, bobine de 100 Ft.

Général

Numéro de catalogue	HSB100FR100
Couleur	
Type de connecteur	TUBES/ENROULEURS À PAROI MINCE
Matériau	Chlorure de polyvinyle
CUP	781810265758

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#De 1/0 AWG à 4/0 AWG
Taille du conducteur	4/0AWG - 300kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50015598](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HSC100FR_LineArt](#)
[Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
[Spécifications - HSB100FR100](#)
[Spécifications - HSB100FR100](#)

