

HSB34FR, Gaine thermorétractable, 0.75" ID min.(Exp.), 0.375" ID max. (Rec.), #2 - 1/0, PVC, ignifuge, paroi mince, noir, bobine de 50 Ft.



Par Burndy

No de catalogue [HSB34FR](#)

Gaine thermorétractable, 0.75" ID Min.(Exp.), 0.375" ID Max.
(Rec.), #2 - 1/0, PVC, ignifuge, paroi mince, noir, bobine de 50 Ft.

Général

Numéro de catalogue	HSB34FR
Type de connecteur	TUBES/ENROULEURS À PAROI MINCE
Matériau	Chlorure de polyvinyle
CUP	781810265932

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#2 AWG à # 1/0 AWG
Taille du conducteur	1/0AWG - 3/0AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50015598](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HSC100FR_LineArt](#)
[Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
[Spécifications - HSB34FR](#)