



HSB34H9PF10, Gaine thermorétractable, 0.75" ID Min. (Exp.), 0.22" ID Max.(Rec.), #6 - 2, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Rapport de rétreint-3:1, 600V.

Par Burndy

No de catalogue [HSB34H9PF10](#)

Gaine thermorétractable, 0.75" ID Min.(Exp.), 0.22" ID Max.(Rec.), #6 - 2, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Rapport de rétreint-3:1, 600V.

Général

Numéro de catalogue	HSB34H9PF10
Type de connecteur	TUBES À PAROI ÉPAISSE
Matériaux de construction - Principaux	Polyoléfine
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Polyoléfine réticulée
Température nominale	De -55° C à 135° C
Type	HS-H-PF
CUP	781810214817

Dimensions

Longueur	9 en
----------	------

Caractéristiques électriques

Tension Rating	600 V
----------------	-------

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#6 AWG à #2 AWG
Taille du conducteur	6AWG - 2AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	250
---------------------	-----

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section D - Shrink Tubing](#)
- [Dessins de vente - SD211942-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HSB35H6PF25_LineArt](#)
- [Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
- [Spécifications - HSB34H9PF10](#)
- [Vidéo - Heat Shrink Product Overview & Installation](#)