

HSB34T6PF8, Gaine thermorétractable, 0.75" ID Min. (Exp.), 0.375" ID Max.(Rec.), Polyoléfine, Paroi mince, Noir, Taux de rétraction-2:1, 600V.



Par Burndy

No de catalogue [HSB34T6PF8](#)

Gaine thermorétractable, 0.75" ID Min.(Exp.), 0.375" ID Max. (Rec.), Polyoléfine, Paroi mince, Noir, Taux de rétraction-2:1, 600V.

Général

Numéro de catalogue	HSB34T6PF8
Matériau	POLYOLEFIN
CUP	781810214565

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#1 AWG à #3/0 AWG
----------------------	-------------------

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	80
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section D - Shrink Tubing](#)
[Dessins de vente - SD211941](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HSB38T300PF_LineArt](#)
[Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
[Spécifications - HSB34T6PF8](#)
[Vidéo - Heat Shrink Product Overview & Installation](#)