

## HSB38T6PF12, Gaine thermorétractable, 0.38" ID Min. (Exp.), 0.19" ID Max.(Rec.), #8 - #6, Polyoléfine, Paroi mince, Noir, Taux de rétraction-2:1.



Par Burndy

No de catalogue [HSB38T6PF12](#)

Gaine thermorétractable, 0.38" ID Min.(Exp.), 0.19" ID Max.(Rec.), #8 - #6, Polyoléfine, Paroi mince, Noir, Taux de rétraction-2:1.

### Général

Numéro de catalogue	HSB38T6PF12
Matériau	POLYOLEFIN
CUP	781810214541

### Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#8 AWG à #6 AWG
----------------------	-----------------

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	120
---------------------	-----

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section D - Shrink Tubing](#)
- [Dessins de vente - SD211941](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_HSB38T300PF\\_LineArt](#)
- [Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
- [Spécifications - HSB38T6PF12](#)
- [Spécifications - HSB38T6PF12](#)
- [Vidéo - Heat Shrink Product Overview & Installation](#)