

HSC100T48PF, Gaine thermorétractable transparente, 1.00" ID Min.(Exp.), 0.50" ID Max. (Rec.), 1/0 - 4/0, Polyoléfine, Paroi mince, Taux de rétreint-2:1, Rouleau de 4 Ft.



Par Burndy

No de catalogue [HSC100T48PF](#)

Gaine thermorétractable transparente, 1.00" ID Min.(Exp.), 0.50" ID Max.(Rec.), 1/0 - 4/0, Polyoléfine, Paroi mince, Taux de rétraction-2:1, Rouleau de 4 Ft.

Général

Numéro de catalogue	HSC100T48PF
Couleur	
Type de connecteur	ENROULEUR À PAROI MINCE
Matériau	Polyoléfine réticulée
CUP	781810212868

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#2/0 AWG - 300 Kcmil
Taille du conducteur	2/0AWG - 300kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SD211941](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HSB38T300PF_LineArt](#)
- [Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
- [Spécifications - HSC100T48PF](#)
- [Spécifications - HSC100T48PF](#)