

HSC116T1200PF, Gaine thermorétractable, 0.062" ID Min. (Exp.), 0.032" ID Max.(Rec.), #18, Polyoléfine, Paroi mince, Bleu, Rapport de rétreint-2:1, Rouleau de 100 Ft.



Par Burndy

No de catalogue [HSC116T1200PF](#)

Gaine thermorétractable, 0.062" ID Min.(Exp.), 0.032" ID Max. (Rec.), #18, Polyoléfine, paroi mince, bleu, taux de rétraction-2:1, rouleau de 100 Ft.

Général

Número de catalogue	HSC116T1200PF
Couleur	
Matériau	POLYOLEFIN
CUP	781810271612

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#18 AWG
----------------------	---------

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SD211941](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HSB38T300PF_LineArt](#)
- [Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
- [Spécifications - HSC116T1200PF](#)
- [Spécifications - HSC116T1200PF](#)