

HSC14FR250, gaine thermorétractable en PVC clair, code #8-#12, flexible #10-#12, 600 V, ignifuge.

Par Burndy

No de catalogue [HSC14FR250](#)

Gaine thermorétractable en PVC clair, code #8-#12, flexible #10-#12, 600 V, ignifuge.



Général

Numéro de catalogue	HSC14FR250
Couleur	
Type de connecteur	TUBES CLAIRS
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Sous marque	VISISHRINK
Nom du commerce	VISI-SHRINK™
Type	HSC-FR, paroi mince, flexible, ignifuge
CUP	781810266205

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#12 AWG à #10 AWG
Taille du conducteur	12AWG -8AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section D - Shrink Tubing](#)
[Dessins de vente - 50015598](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HSC100FR_LineArt](#)
[Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
[Spécifications - HSC14FR250](#)
[Vidéo - Heat Shrink Product Overview & Installation](#)