

HSC38FR, gaine thermorétractable transparente ignifugée en vinyle, #6-#4(Code) #8-#6(Flex), 600V.

Par Burndy

No de catalogue [HSC38FR](#)

Gaine thermorétractable transparente ignifugée en vinyle, #6-#4(Code) #8-#6(Flex), 600V.



Général

Numéro de catalogue	HSC38FR
Couleur	TUBES CLAIRS
Type de connecteur	TUBES CLAIRS
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Sous marque	VISISHRINK
Nom du commerce	VISI-SHRINK™
Type	HSC-FR, paroi mince, flexible, ignifuge
CUP	781810266304

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#8 AWG à #6 AWG
Taille du conducteur	6AWG - 4AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section D - Shrink Tubing](#)
[Dessins de vente - 50015598](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HSC100FR_LineArt](#)
[Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
[Modèles 3D - HSC38FR_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - HSC38FR_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - HSC38FR_MODEL-IGES](#)
[Spécifications - HSC38FR](#)
[Spécifications - HSC38FR](#)