

HSG14T300PF, Gaine thermorétractable, 0.25" ID Min. (Exp.), 0.12" ID Max.(Rec.), #14 - 10, Polyoléfine, Paroi mince, Vert, Taux de rétraction-2:1, Rouleau de 25 Ft.



Par Burndy

No de catalogue [HSG14T300PF](#)

Gaine thermorétractable, 0.25" ID Min.(Exp.), 0.12" ID Max.(Rec.), #14 - 10, Polyoléfine, paroi mince, vert, taux de rétraction-2:1, rouleau de 25 Ft.

Général

Numéro de catalogue	HSG14T300PF
Couleur	
Type de connecteur	ENROULEUR À PAROI MINCE
Matériau	Polyoléfine réticulée
CUP	781810213636

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#14 AWG à #10 AWG
Taille du conducteur	14AWG - 10AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SD211941](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HSB38T300PF_LineArt](#)
- [Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
- [Spécifications - HSG14T300PF](#)
- [Spécifications - HSG14T300PF](#)