

HSM332T6PF24, gaine thermorétractable, 0.094" ID min. (Exp.), 0.046" ID max.(Rec.), #18 - 16, polyoléfine, paroi mince, paquet de plusieurs couleurs.



Par Burndy

No de catalogue [HSM332T6PF24](#)

Gaine thermorétractable, 0.094" ID Min.(Exp.), 0.046" ID Max. (Rec.), #18 - 16, Polyoléfine, Paroi mince, Paquet de couleurs multiples.

Général

Numéro de catalogue	HSM332T6PF24
Couleur	Couleurs multiples
Type de connecteur	TUBES À PAROI MINCE
Matériau	Polyoléfine réticulée
CUP	781810214602

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#18 AWG à 16 AWG
Taille du conducteur	18AWG - 16AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	240
---------------------	-----

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section D - Shrink Tubing](#)
- [Dessins de vente - SD211941](#)
- [Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
- [Spécifications - HSM332T6PF24](#)
- [Spécifications - HSM332T6PF24](#)
- [Vidéo - Heat Shrink Product Overview & Installation](#)