

HSR34T300PF, Gaine thermorétractable, 0.75" ID Min. (Exp.), 0.38" ID Max.(Rec.), #1 - 3/0, Polyoléfine, Paroi mince, Rouge, Rapport de rétreint-2:1, 600V, Bobine de 25 Ft.



Par Burndy

No de catalogue [HSR34T300PF](#)

Gaine thermorétractable, 0.75" ID Min.(Exp.), 0.38" ID Max.(Rec.), #1 - 3/0, Polyoléfine, paroi mince, rouge, taux de rétraction-2:1, 600V, bobine de 25 Ft.

Général

Numéro de catalogue	HSR34T300PF
Couleur	
Type de connecteur	ENROULEUR À PAROI MINCE
Matériau	Polyoléfine réticulée
CUP	781810213896

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#1 AWG à #3/0 AWG
Taille du conducteur	1AWG - 3/0AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SD211941](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HSB38T300PF_LineArt](#)
- [Littérature - Polyolefin Thin Wall Heat Shrink Cross Reference Guide](#)
- [Spécifications - HSR34T300PF](#)
- [Vidéo - Heat Shrink Product Overview & Installation](#)