

K2C22, SERVIT POST Connecteur mécanique, 2 câbles vers plat

Par Burndy

No de catalogue [K2C22](#)



Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à plat, 10 - 3 AWG (Str) / 10 - 2 AWG (Sol), 3/8" Stud.

Général

| | |
|---|---------------------------|
| Numéro de catalogue | K2C22 |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Matériau | Alliage de bronze, plombé |
| Plaqué | N |
| Type de placage | Non plaqué |
| Couple de serrage pour l'installation des goujons | 280 LBS/in |
| Sous marque | SERVIT POST |
| Nom du commerce | SERVIT POST™ |
| Type | Séries KC et K2C |
| CUP | 781810257104 |
| UPC 12 Digit | 7818102571044 |

Dimensions

| | |
|---|----------|
| Dimension - B Fraction de la longueur | 15/32 in |
| Dimension - B Longueur pouce | 0.46 in |
| Dimension - Largeur du corps en pouces | 0.62 in |
| Dimension - fraction de la taille des boulons | 3/8 |
| Dimension - D pouce | 0.62 in |
| Dimension - Fraction de hauteur | 1 |
| Dimension - Hauteur pouce | 1.25 in |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 41,1 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 1.62 in |
| Dimension - Largeur de l'écrou pouce | 0.75 in |
| Dimension - P pouce | 0.26 in |
| Dimension - Filets par pouce | 16 |
| Dimension - Largeur en pouces | 32 mm |

Chef d'orchestre

| | |
|--|--|
| Conducteur - Cuivre solide | 10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 |
| Taille | AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG |
| Conducteur - Cuivre massif | 2 AWG - 10 AWG |
| Gamme de tailles | |
| Conducteur - Cuivre Taille des brins | 10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins | 3 AWG - 10 AWG |
| Attribut physique - Nombre de conducteurs accommodés | 2 |
| Total | |

Certifications et conformité

| | |
|--|-------|
| Certification - Approuvé par la CSA | Non |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Enfouissement direct répertorié UL | Oui |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Norme(s) industrielle(s) | UL467 |
| Normes - Les normes de l'industrie sont respectées | UL467 |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | EX |
| Répertorié UL | Oui |

Logistique

| | |
|----------------------|-------|
| Quantité de cartons | 50 |
| Quantité de palettes | 14850 |

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical](#)

[Grounding](#)

[Dessins de vente - SD..055917](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_K2C_Lineart](#)

[Modèles 3D - K2C22_MODEL-STEP](#)

[Modèles 3D - K2C22_MODEL-IGES](#)

[Modèles 3D - K2C22_MODEL-PDF](#)

[Spécifications - K2C22](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-K2C22-SPEC-FR | REV 7/2024