


K2C28G3, SERVIT POST Connecteur mécanique, 2 câbles vers plat

Par Burndy

No de catalogue [K2C28G3](#)

Accepte 2 conducteurs ; cuivre toronné #1 - cuivre massif 4/0 ; goujon 1/2".



Général

Numéro de catalogue	K2C28G3
Matériau	Bronze, Silicium (DURIUM est une marque déposée)
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	SERVIT POST™
Type	Séries KC et K2C
CUP	781810054642
UPC 12 Digit	7818100546422

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	1.50 in
Dimension - D pouce	1.31 in
Dimension - Fraction de hauteur	1-3/4
Dimension - L Longueur hors tout mm	90 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.56 en
Dimension - Largeur en pouces	1.12 in
Dimension - Largeur mm	28 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0
Taille	AWG;4/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif	1 AWG-4/0 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1 AWG-4/0 AWG
Attribut physique - Nombre de conducteurs accommodés	2
Total	

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
- [Dessins de vente - SA004137-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_K2C_Lineart](#)
- [Modèles 3D - K2C28G3_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - K2C28G3_MODEL-IGES](#)
- [Modèles 3D - K2C28G3_MODEL-PDF](#)
- [Spécifications - K2C28G3](#)
- [Spécifications - K2C28G3](#)



Une marque Hubbell