

K6PC34U, Robinet de branchement universel souterrain, couvercle seul, pour Al ou Cu

Par Burndy

No de catalogue [K6PC34U](#)



BURNDY ; TAP UNIVERSEL DE SERVICE URD ; K-P-UC ;
Couvercle seulement ; Pour aluminium ou cuivre ; RoHS en cours d'examen.

Général

Numéro de catalogue	K6PC34U
Type de connecteur	Couverture
Matériau	Polyéthylène
CUP	781810189054
UPC 12 Digit	7818101890544

Dimensions

Dimension - Fraction de hauteur	2-11/50 in
Dimension - Hauteur pouce	2.22 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.96 in

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	6 AWG-500 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 AWG-500 kcmil
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">AL C Str-SizeCU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	UI
Répertoire UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Spécifications - K6PC34U](#)