

## KS15NK, connecteur à boulon fendu, course : #10 Str-#8 Sol, Tap : #14-#8 AWG, nickelé

Par Burndy

No de catalogue [KS15NK](#)

Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #10 Str. - #8 Sol.(Run),  
#14 - #8 AWG(Tap), nickelé.



### Général

Numéro de catalogue	KS15NK
Type de connecteur	Split Bolt
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Nickel
Nom du commerce	SERVIT®
CUP	781810095584
UPC 12 Digit	7818100955844

### Dimensions

Dimension - Longueur hors tout	0.85
pouces	
Largeur	0.38 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	8 AWG
Conducteur - cuivre solide	8 AWG
Robinet	
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	10 STR - 8 STR
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	10 STR - 8 STR
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• CU C Solid-Run</li><li>• CU C Str-Run</li><li>• CU Weld C Str-Run</li><li>• CU C Solid-Tap</li><li>• CU C Str-Tap</li><li>• CU Weld C Str-Tap</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL486D
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486D
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	89100

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - sd078561](#)  
[Spécifications - KS15NK](#)  
[Spécifications - KS15NK](#)