

KS20NK, Connecteur à boulon fendu, Passage : #8-#4 AWG, Tap : #14-#4 AWG, nickelé

Par Burndy

No de catalogue [KS20NK](#)

Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #8 - #4 AWG(Run), #14 - #4 AWG(Tap), nickelé.



Général

Numéro de catalogue	KS20NK
Type de connecteur	Split Bolt
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Nickel
Nom du commerce	SERVIT®
CUP	781810093863
UPC 12 Digit	7818100938633

Dimensions

Dimension - Longueur hors tout	1.2
pouces	
Largeur	0,51 pouce

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	4 AWG
Conducteur - cuivre solide	4 AWG
Robinet	
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	8 STR - 4 STR
Conducteur - Cuivre Str	8 STR - 4 STR
Gamme de prises	
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Run• CU C Str-Run• CU Weld C Str-Run• CU C Solid-Tap• CU C Str-Tap• CU Weld C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL486D
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486D
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	29700

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sd078561](#)
[Spécifications - KS20NK](#)