

KSSB28U, QIKSHEAR™ Éclisse pour boulon de cisaillement, 2/0-4/0 AWG

Par Burndy

No de catalogue [KSSB28U](#)



QIKSHEAR™ Shear Bolt Splice, 2/0-4/0 AWG, 3/8 socket.

Caractéristiques

- Pas d'outillage ni d'investissement de matrice requis, aucun outil de sertissage n'est nécessaire
- AL9CU doublement homologué pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
- Connecteur de fil répertorié cULus selon UL486A-486B
- Tension nominale jusqu'à 35 kV
- Les connecteurs et les boulons en aluminium étamé réduisent la corrosion galvanique et l'accumulation d'oxyde.
- Capacités de prise de portée sur la plupart des tailles

Général

Numéro de catalogue	KSSB28U
CUP	621945658912

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Manuels d'installation - Shear Bolt Mechanical Connector](#)
[Installation Instructions](#)
[Spécifications - KSSB28U](#)
[Spécifications - KSSB28U](#)