

## KVS28TN, 2 pièces OKLIP Service Connector pour applications lourdes, Course : 1/0-4/0 Str, Taraudage : #10-4/0 Str, étamé

Par Burndy

No de catalogue [KVS28TN](#)



Connecteur de service en alliage de cuivre coulé, 1/0 - 4/0 brins (course), #10 - 4/0 brins (taraudage), étamé.

### Général

Numéro de catalogue	KVS28TN
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	OKLIP™
CUP	781810503041
UPC 12 Digit	7818105030411

### Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	1.82 in
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8 in
Dimension - Largeur en pouces	1.67 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	1/0 str. - 4/0 str.
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	10 p. - 4/0 p.

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	UI
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité minimale d'emballage 1

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - SC..052062-01](#)  
[Spécifications - KVS28TN](#)