

LYM34C, Limiteur de liaison remplaçable - Câble vers Taupe

Par Burndy

No de catalogue [LYM34C](#)



Maillon remplaçable Molimiter, 500 KCMIL, étamé, 20 index.

Général

Numéro de catalogue	LYM34C
Type de connecteur	Limiteur
L'indice	20
Caractéristique - Style baril	Fuselé
Isolation	Y
Matériau	Alliage de cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Nom du commerce	MOLIMITER™
CUP	781810000809
UPC 12 Digit	7818100008099

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	1.25 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	14.25 in

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	500 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité minimale d'emballage	1
Quantité de palettes	576

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section K - Underground](#)
[Dessins de vente - SD027539-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_LYM_LineArt](#)
[Manuels d'installation - BUR_50073123_Installation_Instructions](#)
[SDD - DURICOMP SDS](#)
[Spécifications - LYM34C](#)