

## Sertisseuse manuelle à cliquet Full Cycle, #26 AWG - #8 AWG, N Die

Par Burndy

No de catalogue M8ND

Sertisseuse manuelle à cliquet à cycle complet, #26-#8 AWG.



### Caractéristiques

- Mécanisme à cliquet entièrement protégé
- Dos renforcé pour usage intensif
- Les longues poignées offrent de plus grands avantages mécaniques
- Utilise toutes les matrices N standard de BURNDY
- Identification facile des rainures grâce à un code couleur

### Général

Application - A utiliser sur	Bornes et épissures #26-8 AWG
Numéro de catalogue	M8ND
Le type	N Les
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Sertisseuse à cliquet à cycle complet
Nom du commerce	HYTOOL™
CUP	781810029817
UPC 12 Digit	7818100298177

### Dimensions

Dimension - Longueur hors tout	10.75 in
pouces	
Dimension - Taille du filetage	-
Dimension - Largeur en pouces	1-3/4 in
Longueur	10.75 in

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

### Logistique

Contenu du paquet	Outil uniquement
-------------------	------------------

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)  
[Dessins de vente - sd030323-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_082\\_OTOF\\_M8ND\\_lineart](#)  
[Spécifications - M8ND](#)  
[Spécifications - M8ND](#)