

## Sertisseuse manuelle HYTOOL™, pose #14 - 4/0 AWG, rainures permanentes BG (5/8) et D3

Par Burndy

No de catalogue [MD6](#)



Crimper, installer #14-4/0 AWG, BG & D3 Grooves.

### Caractéristiques

- Poignées ergonomiques en polymère composite d'une seule pièce
- Poignées à prise confortable
- Conception éprouvée des mâchoires en acier
- Aucun réglage d'outil n'est nécessaire
- Durée de vie de 99 000 sertissages/cycles
- Boutons de retenue de matrice à verrouillage positif et à ressort
- Bagues en acier/bronze imprégnées de PTFE et goupilles en acier inoxydable
- Mâchoires et maillons de mâchoires nickelés par électrolyse

### Général

Application - A utiliser sur	Cuivre, aluminium, ACSR, acier, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, conducteurs comprimés et compacts
Numéro de catalogue	MD6
Capacité de force de sertissage	4,5 tonnes
Le type	W Die and X Die
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Sertisseuse manuelle
Nom du commerce	HYTOOL™
CUP	781810446003
UPC 12 Digit	7818104460033

### Dimensions

Dimensions	25.38 in x 7.04 in x 2.00 in
Hauteur	2 en
Longueur	25.38 in
Poids	6.25 lb
Largeur	7.04 et

### Chef d'orchestre

Plages de sertissage	Cuivre : 10 sol. à 500 Kcmil ; Cuivre Flex : #8 à 350 kcmil
----------------------	--

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

### Logistique

Contenu du paquet	Outil uniquement
-------------------	------------------

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)  
[Dessins de vente - 2240](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_MD6\\_Lineart](#)  
[Manuels d'installation - BUR\\_464750\\_MD6\\_MD66\\_MD637\\_MD638](#)  
[Spécifications - MD6](#)  
[Spécifications - MD6](#)