

## Sertisseuse manuelle HYTOOL™, rainures BG (5/8) et D3 ; poignées droites en fibre de verre de 19 pouces



Par Burndy  
No de catalogue MD614

Crimper, rainures BG & D3 ; poignées droites en fibre de verre de 19".

### Caractéristiques

- Poignées ergonomiques en polymère composite d'une seule pièce
- Poignées à prise confortable
- Conception éprouvée des mâchoires en acier
- Aucun réglage d'outil n'est nécessaire
- Durée de vie de 99 000 sertissages/cycles
- Boutons de retenue de matrice à verrouillage positif et à ressort
- Bagues en acier/bronze imprégnées de PTFE et goupilles en acier inoxydable
- Mâchoires et maillons de mâchoires nickelés par électrolyse

### Général

Application - A utiliser sur	Cuivre, aluminium, ACSR, acier, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, conducteurs comprimés et compacts
Numéro de catalogue	MD614
Capacité de force de sertissage	4,5 tonnes
Le type	W Die and X Die
Type d'outil	Sertisseuse manuelle
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	781810010945
UPC 12 Digit	7818100109455

### Chef d'orchestre

Plages de sertissage

Tarauts : Cuivre : #10 sol. à 2/0 str., Aluminium & ACSR : #14 sol. à 4/0 ACSR ; Étriers : #6 jusqu'à 4/0 ACSR ; extrémités à tension totale, épissures à tension totale et terminaisons : #10 jusqu'à 4/0 ACSR ; Installation d'épissures, de prises ou de terminaisons : #cuivre toronné de 8 à 500 kcmil, cuivre flexible de 8 à 350 kcmil, aluminium de 8 à 350 kcmil.

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS

EX

### Logistique

Contenu du paquet

Outil uniquement

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)  
[Dessins de vente - 7800801](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_MD68\\_LA](#)  
[Spécifications - MD614](#)  
[Spécifications - MD614](#)