

## Sertisseuse manuelle HYTOOL™, rainures J, M et P, T et X

Par Burndy

No de catalogue MD637



Crimper, rainures J, M & P, T & X.

### Caractéristiques

- Poignées ergonomiques en polymère composite d'une seule pièce
- Poignées à prise confortable
- Conception éprouvée des mâchoires en acier
- Aucun réglage d'outil n'est nécessaire
- Durée de vie de 99 000 sertissages/cycles
- Boutons de retenue de matrice à verrouillage positif et à ressort
- Bagues en acier/bronze imprégnées de PTFE et goupilles en acier inoxydable
- Mâchoires et maillons de mâchoires nickelés par électrolyse

### Général

Application - A utiliser sur	Cuivre, aluminium, ACSR, acier, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, conducteurs comprimés et compacts
Numéro de catalogue	MD637
Capacité de force de sertissage	4,5 tonnes
Le type	W Die and X Die
Type d'outil	Sertisseuse manuelle
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	781810011027
UPC 12 Digit	7818100110277

### Dimensions

Longueur	25.375 et
Poids	6 lb

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

### Logistique

Contenu du paquet	Outil uniquement
-------------------	------------------

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
- [Dessins de vente - sd206988-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_MD68\\_LA](#)
- [Manuels d'installation - BUR\\_464750\\_MD6\\_MD66\\_MD637\\_MD638](#)
- [Spécifications - MD637](#)
- [Spécifications - MD637](#)