

Sertisseuse manuelle HYTOOL™, rainures BG, C et K

Par Burndy
No de catalogue MD638



Crimper, BG, C & K Grooves.

Caractéristiques

- Poignées ergonomiques en polymère composite d'une seule pièce
- Poignées à prise confortable
- Conception éprouvée des mâchoires en acier
- Aucun réglage d'outil n'est nécessaire
- Durée de vie de 99 000 sertissages/cycles
- Boutons de retenue de matrice à verrouillage positif et à ressort
- Bagues en acier/bronze imprégnées de PTFE et goupilles en acier inoxydable
- Mâchoires et maillons de mâchoires nickelés par électrolyse

Général

Application - A utiliser sur	Cuivre, aluminium, ACSR, acier, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, conducteurs comprimés et compacts
Numéro de catalogue	MD638
Capacité de force de sertissage	4,5 tonnes
Le type	W Die and X Die
Type d'outil	Sertisseuse manuelle
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	781810011034
UPC 12 Digit	7818100110344

Dimensions

Longueur	21,62 pouces
Largeur	7.25 in

Chef d'orchestre

Plages de sertissage

Tarauts : Cuivre : #10 sol. à 2/0 str., Aluminium & ACSR : #14 sol. à 4/0 ACSR ; Étriers : #6 jusqu'à 4/0 ACSR ; extrémités à tension totale, épissures à tension totale et terminaisons : #10 jusqu'à 4/0 ACSR ; Installation d'épissures, de prises ou de terminaisons : #cuivre toronné de 8 à 500 kcmil, cuivre flexible de 8 à 350 kcmil, aluminium de 8 à 350 kcmil.

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS

EX

Logistique

Contenu du paquet

Outil uniquement

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - sd207013-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_MD68_LA](#)
[Manuels d'installation - BUR_464750_MD6_MD66_MD637_MD638](#)
[Spécifications - MD638](#)
[Spécifications - MD638](#)