

Sertisseuse à cliquet à cycle complet, #22-10 AWG Bornes et épissures isolées en nylon

Par Burndy

No de catalogue [MR18](#)

Sertisseuse à cliquet à cycle complet, #22-10 AWG isolée nylon.



Caractéristiques

- Jeux de matrices permanents
- Cadre en acier forgé très résistant
- Mécanisme à cliquet à cycle complet
- Déverrouillage d'urgence
- Poignées à prise confortable

Général

Application - A utiliser sur	Bornes et épissures isolées en nylon
Numéro de catalogue	MR18
Le type	Rainures permanentes
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Sertisseuse à cliquet à cycle complet
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	781810011201
UPC 12 Digit	7818100112011

Dimensions

Dimensions	8.88 in x 6.00 in x 2.50 in
Hauteur	2.5 in
Longueur	8.88 in
Poids	1,1 lb
Largeur	6 dans

Chef d'orchestre

Plages de sertissage	#22 - #10 AWG
----------------------	---------------

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Quantité de cartons	20
Contenu du paquet	Outil uniquement

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - 10113613](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_082_OTXF_MR15_MR18_MR20_lineart](#)
[Manuels d'installation - MR15 MR18, MR20 Operating Manual](#)
[Spécifications - MR18](#)
[Spécifications - MR18](#)