

## Sertisseuse à cliquet pour les cosses thermorétractables uniquement

Par Burndy

No de catalogue [MR22](#)

Sertisseuse à cliquet pour les cosses thermorétractables uniquement.



### Caractéristiques

- Jeux de matrices permanents
- Cadre en acier forgé très résistant
- Mécanisme à cliquet à cycle complet
- Déverrouillage d'urgence
- Poignées à prise confortable

### Général

Application - A utiliser sur	Bornes thermorétractables, #8-22 AWG (Rouge Bleu Jaune)
Numéro de catalogue	MR22
Le type	Rainures permanentes
Type d'outil	Sertisseuse à cliquet à cycle complet
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	781810477694
UPC 12 Digit	7818104776944

### Chef d'orchestre

Plages de sertissage #22 - #8 AWG

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS CM

### Logistique

Quantité de cartons 1  
Contenu du paquet Outil uniquement

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - 10095060](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_MR22\\_LineArt](#)  
[Spécifications - MR22](#)  
[Spécifications - MR22](#)