

Sertisseuse à cliquet à cycle complet, #12-6 AWG INSULUG™

Par Burndy

No de catalogue [MR410M](#)

Sertisseuse à cliquet à cycle complet, #12-6 AWG INSULUG™.



Caractéristiques

- Pièces en acier traité thermiquement

Général

Application - A utiliser sur	Bornes et épissures non isolées
Numéro de catalogue	MR410M
Le type	Rainures permanentes
Type d'outil	Sertisseuse à cliquet à cycle complet
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	781810772065
UPC 12 Digit	7818107720655

Dimensions

Dimensions	11.75 in x 8.91 in x 1.00 in
Hauteur	1 dans
Longueur	11.75 in
Largeur	8.91 in

Chef d'orchestre

Plages de sertissage	#12 - #6 AWG
----------------------	--------------

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Contenu du paquet	Outil uniquement
-------------------	------------------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sd028976-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_MR410M_LineArt](#)
[Spécifications - MR410M](#)
[Spécifications - MR410M](#)