

Sertisseuse à cliquet à cycle complet, #9-4 AWG Bornes et épissures non isolées (nues).

Par Burndy

No de catalogue [MR4C](#)



Sertisseur à cliquet à cycle complet, #9-4 AWG nu.

Caractéristiques

- Mécanisme à cliquet à cycle complet
- L'indentateur à ressort maintient le connecteur
- Longues poignées
- Dos en aluminium renforcé pour usage intensif

Général

Application - A utiliser sur	Bornes et épissures non isolées
Numéro de catalogue	MR4C
Le type	Rainures permanentes
Type d'outil	Sertisseuse à cliquet à cycle complet
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	781810772003
UPC 12 Digit	7818107720033

Dimensions

Dimensions	11.75 in x 3.62 in x 1.00 in
Hauteur	1 dans
Longueur	11.75 in
Poids	2.3 lb
Largeur	3.62 in

Chef d'orchestre

Plages de sertissage	#9 - #4 AWG
----------------------	-------------

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Contenu du paquet	Outil uniquement
-------------------	------------------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - 28819](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_082_OU1F_MR4C_lineart](#)
[Spécifications - MR4C](#)
[Spécifications - MR4C](#)