

Sertisseur à cliquet à cycle complet, #8-18 AN Cuivre #10-22 Sol, #8-22 Str

Par Burndy

No de catalogue [MR89Q](#)

Sertisseuse à cliquet à cycle complet, #8-18 AN CU #10-22 Sol,
#8-22 Str.

Caractéristiques

- Les longues poignées offrent un avantage mécanique plus important
- Butée réglable pour les cosses (abaissée pour les épissures)
- Rainures de matrice avec code couleur
- Mécanisme à cliquet entièrement protégé
- Dos renforcé pour usage intensif
- Corps en aluminium haute résistance

Général

Application - A utiliser sur	Bornes et épissures non isolées
Numéro de catalogue	MR89Q
Le type	Rainures permanentes
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Sertisseuse à cliquet à cycle complet
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	781810786031
UPC 12 Digit	7818107860311

Dimensions

Dimensions	11.00 in x 2.76 in x 0.88 in
Hauteur	0.88 in
Longueur	11 en
Poids	1,5 lb
Largeur	2.76 in



Chef d'orchestre

Plages de sertissage #18 - #8 AN, #22 - #8 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS EX

Logistique

Contenu du paquet Outil uniquement

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - sd041872-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_MR8_LineArt](#)
[Spécifications - MR89Q](#)
[Spécifications - MR89Q](#)