

## Sertisseuse à cliquet à cycle complet pour applications critiques, connecteurs #22-10 AWG YAV, T, YAD.

Par Burndy  
No de catalogue [MR8G98](#)



Sertisseuse à cliquet à cycle complet, applications critiques, connecteurs #22-10 AWG YAV, T, YAD.

### Caractéristiques

- Les longues poignées offrent un meilleur avantage mécanique
- Butée réglable pour les cosses (abaissée pour les épissures)
- Rainures de matrice avec code couleur
- Mécanisme à cliquet entièrement protégé
- Dos renforcé pour usage intensif
- Corps en aluminium haute résistance

### Général

Application - A utiliser sur	Bornes et épissures non isolées
Numéro de catalogue	MR8G98
Le type	Rainures permanentes
Type d'outil	Sertisseuse à cliquet à cycle complet
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	781810701072
UPC 12 Digit	7818107010722

### Dimensions

Dimensions	10.56 in x 3.31 in x 1.50 in
Hauteur	1.5 in
Longueur	10.56 in
Poids	1,5 lb
Largeur	3,31 pouces

### Chef d'orchestre

Plages de sertissage #22 - #10 AWG

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS EX

### Logistique

Contenu du paquet Outil uniquement

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - sd082682-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_MR8\\_LineArt](#)  
[Spécifications - MR8G98](#)  
[Spécifications - MR8G98](#)