

Sertisseuse à cliquet ergonomique à cycle complet, pour utilisation sur les cosses et épissures non isolées (nues) #22-#10

Par Burndy

No de catalogue [MRE1022B](#)

Sertisseuse à cliquet à cycle complet, #22-#10 nue.



Caractéristiques

- Le mécanisme à cliquet ne permet pas aux poignées de s'ouvrir tant que le cycle complet n'est pas achevé.
- La plaque d'arrêt assure un positionnement correct pour une connexion fiable et constante
- Jauges d'inspection des matrices disponibles (vendues séparément)
- Identification facile de la rainure grâce aux matrices à code couleur
- Levier de déblocage du cliquet en cas de désalignement

Général

Application - A utiliser sur	Bornes et épissures non isolées
Numéro de catalogue	MRE1022B
Le type	Rainures permanentes
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'outil	Sertisseuse à cliquet à cycle complet
Nom du commerce	HYTOOL™
CUP	781810512982
UPC 12 Digit	7818105129822

Dimensions

Dimensions	10.38 in x 3.00 in x 1.00 in
Hauteur	1 dans
Longueur	10.38 in
Poids	1,3 lb
Largeur	3 dans

Chef d'orchestre

Plages de sertissage Cuivre : #22 AWG - #10 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS EX

Logistique

Contenu du paquet Outil uniquement

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - 30013557](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_MRE1022_lineart](#)
[Manuels d'installation - BUR_30009440_SOMI_MRE10-22B and MRE10-22NV](#)
[Spécifications - MRE1022B](#)
[Spécifications - MRE1022B](#)