



Dieless Mechanical Crimper, #8 Str - 250 kcmil Copper Code, #8 Str - 4/0 Str Copper Flex, 30 Navy - 250 Navy Copper Navy Cable

Par Burndy
No de catalogue MY2911

Sertisseuse sans fil, #8 Str-250 kcmil CU Code, #8 Str-4/0 Str CU Flex, 30-250 Navy CU Navy Cable.

Caractéristiques

Bouton de réglage en acier moleté

Général

Application - A utiliser sur	#8-250 kcmil CU Code, 30 Navy-250 Navy CU Navy Cable, #8-4/0 Flex CU Mine Machine Cable
Numéro de catalogue	MY2911
Le type	Sans terre
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Noir mat
Type d'outil	Sertisseuse mécanique sans fil
Nom du commerce	HYTOOL™
CUP	781810462201
UPC 12 Digit	7818104622011

Dimensions

Dimensions	22.65 in x 4.86 in x 1.12 in
Hauteur	1.12 in
Longueur	22.65 in
Poids	8 lb
Largeur	4.86 in



Chef d'orchestre

Plages de sertissage	#8 Str. - 250 kcmil, 30 Navy - 250 Navy, #8 Str. - 4/0 Str
----------------------	--

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Contenu du paquet	Outil uniquement
-------------------	------------------

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
- [Dessins de vente - sd026316-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_MY_LineArt](#)
- [Spécifications - MY2911](#)
- [Spécifications - MY2911](#)



Une marque Hubbell